

OJO INVERTIDO: (RE - TIPO VI)

OJO INVERTIDO (RE): Esta eslinga está formada mediante el uso de múltiples anchos de banda unidas en una de sus orillas. Una protección de Buffer cubre toda la eslinga y los ojos. Puede ser utilizada en los tres arreglos (Vertical, Enlace, Canasta). * Especial para arreglos de enlace (choker).

Número de Parte	Ancho de la Eslinga (Pulgadas)	Capacidad Estipulada (lbs.)			Dimensiones del Ojo		Longitud Mínima Estándar (Pies)
		Vertical	Enlazada	Canasta ("U") Vertical	Ancho (pulgadas)	Largo (pulgadas)	
RE192	2	4,600	2,500	9,200	1	9	3
RE292	2	7,700	5,000	15,400	1	12	3
RE193	3	5,520	6,900	13,800	1 1/2	12	4
RE293	3	9,280	9,200	23,200	1 1/2	12	4
RE194	4	6,880	13,000	17,200	1	12	4
RE294	4	11,600	15,400	29,000	2	18	6
RE394	4	16,320	17,900	40,800	2	18	6
RE494	4	18,400	21,500	46,000	2	18	6
RE196	6	9,600	4,900	24,000	1 1/2	14	6
RE296	6	13,920	9,800	34,800	1 1/2	18	6
RE396	6	21,200	13,000	53,000	3	20	6
RE496	6	27,200	16,500	68,000	3	24	6

⚠ ADVERTENCIA

LA FALLA DE UNA ESLINGA PUEDE CAUSAR:

LA MUERTE O LESIONES GRAVES

LA FALLA DE LA ESLINGA PUEDE OCURRIR POR MAL USO, DAÑO O USO EXCESIVO DE LA MISMA.




DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES Y REGULACIONES DE LA INDUSTRIA



* Antes de ordenar una eslinga que va a estar en contacto con algún agente o ambiente químicamente activo, favor de contactar al área comercial de Teknolyft® para poder recomendarle la eslinga correcta a utilizar.

Ambientes químicamente activos pueden afectar la resistencia en la fibra de las eslingas variando desde poca hasta total degradación.



¿CÓMO ORDENO MIS ESLINGAS?

RE 2 9 2 x 10 P

TIPO DE ESLINGA
"RE" PARA REVERSED EYE

DE CAPAS
1, 2, 3 o 4

ANCHO DE LA ESLINGA
2" - 6"

P = Poliéster Pro-Edge®
N = Nylon Pro-Edge®
HDP = HDP®

CAPACIDAD DE LA FIBRA: 9 = 9800#

LONGITUD DE LA ESLINGA
MEDIDA DE PUNTO DE APOYO A PUNTO DE APOYO

